

PhoneSoap 2.0





1. Тип товара: Дезинфектор для телефона

2. Характеристики

- Вес: 600 г
- Вес в упаковке: 780 г
- Габаритные размеры: 220 x 127 x 45 мм
- Габаритные размеры в упаковке: 240 x 167 x 55 мм
- Размеры дезинфицируемой области: 173 x 95 x 20 мм



3. Использование устройства

➤ Для обработки

- Заблокируйте экран телефона;
- Откройте PhoneSoar;
- Поместите телефон внутрь;
- Закройте PhoneSoar;
- Ультрафиолетовые лампы продезинфицируют телефон и автоматически отключатся.
- Синий индикатор на крышке устройства свидетельствует о работе прибора.
- Вы можете прервать процесс обеззараживания, открыв крышку кейса.
- Лампы включаются всякий раз, когда крышка закрывается, для того чтобы обеспечить стерильную среду.

➤ Для зарядки

- Подключите кабель зарядки вашего смартфона в USB-порт на задней стенке устройства;
- Протяните кабель через отверстие, расположенное на днище PhoneSoar;
- Подключите телефон к кабелю и закройте крышку PhoneSoar.

➤ Предупреждения

Производитель снимает с себя ответственность за любые травмы, полученные из-за самостоятельной модификации прибора. Ультрафиолетовое излучение может раздражать глаза и кожный покров. Устройство было спроектировано таким образом, чтобы не подвергать пользователя УФ-излучению.

ВАЖНО! не допускается прямой зрительный контакт с работающими УФ-лампами.

4. Комплектация

- Дезинфектор для телефона
- Аккумулятор для зарядки от сети 220В
- Кабель micro-USB