



магазин
ИННОВАЦИЙ



Косметическое зеркало YongNuo M8

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** настольное зеркало с подсветкой

2. **Характеристики**

- Мощность: 8,5 Вт
- Количество светодиодов: 120
- Цветовая температура: 3200-6500 К
- Яркость: 1200 лм
- Питание: встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
- Вход: 12 В, 2 А
- Емкость аккумулятора: 2600 мАч
- Напряжение: 7,2 В
- Время зарядки: 180 минут
- Размеры: 400 x 120 x 35 мм
- Вес: 2650 г
- Размеры упаковки: 410 x 120 x 250 мм
- Вес в упаковке: 2730 г



3. Эксплуатация зеркала

1. Включение

Для активации подсветки нажмите на красную кнопку в нижней части ручки. Повтор этого действия отключит зеркало.

2. Настройка яркости

Для изменения яркости LED-подсветки коснитесь панели, расположенной над кнопкой включения. Движение вверх увеличивает яркость, вниз – уменьшает ее.

3. Использование дополнительного зеркала

Для того чтобы воспользоваться дополнительным зеркалом, потяните за небольшой язычок с обратной стороны основной чашки. Маленькое зеркало, закрепленное на магните, легко поддастся и выйдет из углубления. Для установки его назад повторите манипуляцию в обратном порядке.

4. Изменение цвета декоративного светодиода

Для изменения цвета светодиода, расположенного на стойке гаджета, легко коснитесь его ладонью. Цвета будут изменяться от красного к фиолетовому, повторяя спектр радуги.

4. Зарядка устройства

Для зарядки устройства подсоедините YongNuo M8 к адаптеру (зарядный разъем располагается в нижней части ножки зеркала) и подключите гаджет к сети.

5. Комплектация

- Зеркало YongNuo M8
- Сетевой адаптер

6. Страна: КНР

